



WDF45922



## Η.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 15dB

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	2

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

#### Εξασθένηση σύνδεσης

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz	13,50 dB
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz	13 dB
Διαμέσου της απώλειας 2150 MHz	2,20 dB
Διαμέσου της απώλειας 860 MHz	1,20 dB

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	πρίζα διέλευσης
----------------	-----------------

#### Συχνότητα

Εύρος ζώνης συχνοτήτων	5 - 2400 MHz
Ευρυζωνική τεχνολογία	5 - 2400 MHz

#### Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
----------------	---

#### Υλικά

Υλικό	Μέταλλο
Κωδικός RAL	7035

#### Διαστάσεις

Βάθος	27,2 mm
Ενσωματωμένο βάθος	40 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	27,2 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	Βασικό στοιχείο
------------------------	-----------------

#### Κείμενο

Λειτουργία	κατάλληλο για HDTV
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης	Οι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπασούν για στρογγυλές εκδόσεις

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι