




WDE383620



### Interruttore deviatore per cilindri di chiusura wg UP IP44

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (200W LED (SBL))

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Con montaggio ad artiglio Sì

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 31 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Conneessione

Tipo di connettore Terminale a vite

##### Testo

Tipo di montaggio Con fissaggio a morsetto/vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di commutazione Interruttore/deviatore

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì