




WDF410866



RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	250 - 250 MHz
------------------------	---------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Materiaal

Kleur	Light grey
Materiaal	Metaal Kunststof

Aansluiting

Type connector/steker	LSA+ terminal
-----------------------	---------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Nominale spanning	72 V
-------------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Afmetingen

Inbouwdiepte	31 mm
--------------	-------

Teksten

Uitgang	Met 45° uitgang
Spanning	Geschikt voor PoE+
Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Beveiliging	Zonder afschermschot
Draagplaat/draagring	Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Aansluitwijze	Met LSA+ klemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja