




WDF410866



RJ45 Cat.6 blindada, dupla (LSA+)

Características técnicas

Frequência

Largura de banda de transmissão 250 - 250 MHz

Equipamento

Número de saídas 2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 70 °C

Equipamento

Com tampa articulada Não

Materiais

Cor Light grey

Material Metal
Plástico

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal LSA

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Tensão

Tensão nominal 72 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 1 A

Dimensões

Profundidade da montagem 31 mm

Dimensão da abertura (L x A) 71,0 x 71,0 mm

Texto

Saída Com saída oblíqua a 45°

Tensão Adequado para PoE+

Modo de instalação Sem garras de expansão

Proteção Sem ecrã de proteção

Placa de suporte/aro de suporte Os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos

Tipo de ligação Com LSA + terminais

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim