




WDE633023



Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 AX (200W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	400 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

Bediening en signalering

Aantal toetsen	3
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Uitvoering

Bedieningselement	Drievoudige wip
-------------------	-----------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Kan worden verlicht met neon-, gloei- of led-lamp met N-klem
Schakelmodus	3x 1-polig uit

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----