



WDE633023



Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 16 AX (200W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 400 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging
Schroefaansluiting

Bediening en signalering

Aantal toetsen 3

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Aansluiting

Type connector/steker Schroefaansluiting

Teksten

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Kan worden verlicht met neon-, gloei- of led-lamp met N-klem

Drukknop Nee

Duurzaamheid

RoHS conform Ja