




WDE503601



### Pulsante, contatto di commutazione comando luci

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Corrente di commutazione        | 10 A |
| Corrente di contatto momentanea | 10 A |

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Architettura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
| Numero di poli                | 1               |

##### Materiali

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Colore                                                          | Grigio              |
| Materiale                                                       | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento                                                     | Non trattato        |
| Trasparente                                                     | No                  |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                 |

##### Serie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Profondità                          | 42 mm |
| Profondità di installazione         | 31 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 34 mm |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Controlli e indicatori

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Spia luminosa            | Senza            |
| Numero di tasti          | 1                |
| Tipo di pulsante         | Pulsante singolo |
| Con contatto di feedback | No               |

##### Connettività

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione       | Raccordo a innesto |
| Con montaggio ad artiglio | Sì                 |

##### Connessione

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| tipo di attacco della lampada | Senza portalampada |
| Tipo di connettore            | Morsetto a innesto |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Testo

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Tipo di montaggio    | Con fissaggio a morsetto/vite |
| Tipo di commutazione | Interruttore/deviatore        |
| Tipo di connessione  | Con morsetto a molla          |

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie 1930 / Serie Glas / SERIE R.CLASSIC

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |