



WDE615031



Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monteringskontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
Antal poler	1

Material

Färg	Grå
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

Dimensioner

Höjd	70,80 mm
Bredd	70,80 mm
Djup	41,60 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Utan
Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Med klor	Nej
Typ av lampsockel	Utan lampsockel
Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Utförande	Lågt monteringsdjup Utan klor
Belysning	Kan belysas med neon-/glödlampa med N-anslutning Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Slutande kontakt

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

Lämplig för

A.1 / A.8 / Q.x / S.x/B.x

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
