




WDE505103



### Puls. con contactos aux. tarjetero hotel

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Corriente de conmutación         | 2 A |
| Corriente de contacto momentáneo | 2 A |

##### Tensión

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

##### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Arquitectura

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Elemento de control/operación | Tarjeta de hotel |
| Número de polos               | 1                |

##### Materiales

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Colour                                                      | Gris              |
| Material                                                    | Metal<br>Plástico |
| Tratamiento                                                 | Sin tratamiento   |
| Transparente                                                | No                |
| Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) | 0 %               |

##### Dimensiones

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Altura                                   | 71 mm    |
| Anchura                                  | 71 mm    |
| Profundidad                              | 41 mm    |
| Profundidad del montaje                  | 31,20 mm |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 35 mm    |

##### Instalación, montaje

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

##### Controles e indicadores

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Piloto luminoso                            | Sin            |
| Número de teclas                           | 0              |
| Tipo de pulsador                           | Pulsador único |
| Con contacto de señal de retroalimentación | Sí             |

##### Conectividad

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tipo de conexión                    | Conexión enchufable |
| Con soporte para montaje con garras | Sí                  |

##### Conexión

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tipo de portalámparas | Sin casquillo de lámpara |
|-----------------------|--------------------------|

##### Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
| Resistencia al impacto IK           | IK07 |

##### Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - +35 °C |
|-------------------------------|-------------|

##### Accesorios

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

##### Texto

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Con garras de expansión                                                                                                        |
| Iluminación     | Iluminable mediante unidad de lámpara incandescente y de lámpara de neón con terminal N<br>Para circuito iluminación y control |

| Texto            |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Modo conmutación | Contacto NA, con 2 contactos avisadores independientes |
| Tipo de conexión | Con bornes de conexión rápida                          |

| Características técnicas                 |  |
|------------------------------------------|--|
| Berker K.x / Berker Q.x / Berker S.x/B.x |  |

| Sostenibilidad |    |
|----------------|----|
| Sin halógenos  | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |