



WDE505103



Puls. con contactos aux. tarjetero hotel

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------------|-----|
| Corriente de conmutación | 2 A |
| Corriente de contacto momentáneo | 2 A |

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Arquitectura

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Elemento de control/operación | Tarjeta de hotel |
| Número de polos | 1 |

Materiales

| | |
|---|-------------------|
| Colour | Gris |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |
| Transparente | No |
| Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) | 0 % |

Dimensiones

| | |
|--|----------|
| Altura | 71 mm |
| Anchura | 71 mm |
| Profundidad | 41 mm |
| Profundidad del montaje | 31,20 mm |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 35 mm |

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Controles e indicadores

| | |
|--|----------------|
| Piloto luminoso | Sin |
| Número de teclas | 0 |
| Tipo de pulsador | Pulsador único |
| Con contacto de señal de retroalimentación | Sí |

Conectividad

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Con soporte para montaje con garras | Sí |

Conexión

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de portalámparas | Sin casquillo de lámpara |
| Tipo de conector/toma de corriente | Regleta enchufable |

Seguridad

| | |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
| Resistencia al impacto IK | IK07 |

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - +35 °C |
|-------------------------------|-------------|

Accesorios

| | |
|-----------------------------|----|
| Tiene espacio de etiquetado | No |
|-----------------------------|----|

Texto

| | |
|------------------|--|
| Tipo de montaje | Con garras de expansión |
| Iluminación | Iluminable mediante unidad de lámpara incandescente y de lámpara de neón con terminal N Para circuito iluminación y control |
| Modo conmutación | Contacto NA, con 2 contactos avisadores independientes |
| Tipo de conexión | Con bornes de conexión rápida |

Características técnicas

A.8 / Berker S.x/B.x / C.8 / K.x / Q.x

Sostenibilidad

| | |
|---------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |
