



WDE386103



**Interrupteur 3 paliers, avec position 0, régulation HVAC**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 - 250 V

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Dimensions**

Dimensions 71 x 71 mm

Profondeur 42 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

**Matières**

Matière Métal  
PVC

Traitement Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande Rotatif

**Raccordement**

Type de connection / prise Borne à vis

**Textes**

Type de commutation Avec position neutre 0-1-2-3

Type de raccordement Avec bornes à vis

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui