



WDE386103



### 3-standenschakelaar met 0-stand

#### Technische karakteristieken

##### Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
Nominale spanning	250 V

##### Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

##### Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

##### Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

##### Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

##### Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

##### Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

##### Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand 0-1-2-3
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

##### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----