



WDE386103



**Int. rotativo 0-1-2-3**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 250 - 250 V

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Dimensiones**

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad 42 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

**Materiales**

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Rotativo

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

**Texto**

Modo conmutación Con posición 0: 0-1-2-3

Tipo de conexión Con bornes roscados

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS Sí