



WDE386103



one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
Napięcie znamionowe	250 V

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------	------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Głębokość	42 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Materiały

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Z pozycją neutralną: 0-1-2-3
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----