



WDE386103



Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Corrente elétrica

Poder de corte	10 AX (100W LED (SBL))
----------------	------------------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Corrente elétrica

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Dimensões

Dimensões	71 x 71 mm
Profundidade	42 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Texto

Modo de comutação	Com posição zero: 0-1-2-3
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----