



WDE386103



Η.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση	250 - 250 V
Όνομαστική τάση	250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100W LED (SBL))
----------------	------------------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Διαστάσεις

Διαστάσεις	71 x 71 mm
Βάθος	42 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Περιστροφικό
------------------------------	--------------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Με θέση ουτετέρου: 0-1-2-3
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----