



WDE386103



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 - 250 V

Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Глибина 42 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Матеріали

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Гвинтова клема

Тексти

Тип перемикання 3 нейтральною позицією: 0-1-2-3

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемами

Sustainability

Відповідність RoHS Так