



WDE30360116

Geen verkoop

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 16 AX (200W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-kleur 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Diameter 71 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP44 in combinatie met afdichtset

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Aansluiting

Type connector/stekker Steekklem

Teksten

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja