



WDE613032

## Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|---------------|------------------------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur                                                     | Grijs               |
| RAL-code                                                  | 7035                |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat                 |
| Materiaal                                                 | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld         |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 %                 |

#### Identificatie

|               |              |
|---------------|--------------|
| Samenstelling | Basiselement |
|---------------|--------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitwijze        | Schroefbevestiging |
| Met klauwbevestiging | Nee                |

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Afmetingen               | 70.80 x 70.80 mm |
| Inbouwdiepte             | 31 mm            |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm            |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

#### Aansluiting

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
|-----------------------|--------------------|

#### Teksten

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging                               |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                                      |
| Verlichting   | Voor verlichtings- en controlecircuit                 |
| Schakelmodus  | Met voorgedefinieerde neutrale positie<br>2-polig uit |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |