




WDE385620



IP44



Impulsdrukker voor sleutelcilinder, wisselcontact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
Aantal polen	1

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	31,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Nee

Aansluiting

Uitvoering fitting	Zonder lamsokkel
--------------------	------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging Zonder spreidklemmen
Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij

Ja