



WDF4592



TV+R, única

Características técnicas

Capacidad

Número de elementos	1
Número de módulos	2

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Regulación

Pérdida de conexión a 2150 MHz	5 dB
Pérdida de conexión a 860 MHz	4 dB

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Toma de extremo
------------------------------------	-----------------

Frecuencia

Ancho de banda de frecuencia	5 - 2400 MHz
Tecnología de banda ancha	5 - 2400 MHz

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Materiales

Material	Metal
Código RAL	7035

Dimensiones

Profundidad	27,2 mm
Profundidad del montaje	40 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	27,2 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Texto

Función	Adecuado para HDTV
Tensión	Conducción directa de la tensión (IN / IEC jack hembra)
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Placa de soporte / aro de soporte	Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí