
Karta katalogowa
WDF410766



WDF410766

UAE

one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

Właściwości techniczne

Częstotliwość	
Szerokość pasma przenoszenia	250 - 250 MHz
Sprzęt	
Liczba wyjść	1
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-40 - 70 °C
Sprzęt	
Z pokrywą uchylną	Nie
Materiały	
Kolor	Light grey
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zacisk LSA+
Materiały	
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Napięcie	
Napięcie znamionowe	72 V
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	0,50 A
Wymiary	
Głębokość zabudowy	31 mm
Wymiary otworu (szer. x wys.)	71,0 x 71,0 mm
Dodatkowe informacje	
Wyjścia	Z kątem nachylenia wyjścia 45°
Napięcie	Nadaje się do PoE+
Montaż	Bez łapek rozporowych
Ochrona	Bez ekranu ochronnego
Ekranowanie	Magistrale ekranowane
Płytka nośna/pierścień nośny	Zewnętrzne oczka na pierścieniu nośnym można odłamać w przypadku serii obrotowych
Typ połączenia	Z zaciskami LSA +
Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak