



WDF410766



**RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang**

**Technische eigenschappen**

**Frequentie**

Overdrachtsbandbreedte	250 - 250 MHz
------------------------	---------------

**Samenstelling**

Aantal uitgangen	1
------------------	---

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

**Samenstelling**

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

**Materiaal**

Kleur	Light grey
Materiaal	Metaal Kunststof

**Aansluiting**

Type connector/steker	LSA+ terminal
-----------------------	---------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Spanning**

Nominale spanning	72 V
-------------------	------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	0,50 A
-----------------	--------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	31 mm
Afmetingen opening (b x h)	71,0 x 71,0 mm

**Teksten**

Uitgang	Met 45° uitgang
Spanning	Geschikt voor PoE+
Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Beveiliging	Zonder afschermschot
Draagplaat/draagring	Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Aansluitwijze	Met LSA+ klemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja