



WDF410766



Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma	250 - 250 MHz
-------------------------	---------------

Vybavení

Počet výstupů	1
---------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 70 °C
------------------	-------------

Vybavení

Se zavěšeným víkem	Ne
--------------------	----

Materiál

Barva	Light grey
-------	------------

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka LSA+
------------------------	-------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	72 V
------------------	------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0,50 A
-----------------	--------

Rozměry

Vestavěná hloubka	31 mm
-------------------	-------

Rozměry otvoru (Š x V)	71,0 x 71,0 mm
------------------------	----------------

Texty

Výstup	Se šikmým vývodem 45°
--------	-----------------------

Napětí	Vhodné pro PoE+
--------	-----------------

Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek
----------------	--------------------------

Ochrana	Bez ochrany
---------	-------------

Nosná deska/nosný rám	Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled
-----------------------	--

Typ připojení	S LSA + svorkami
---------------	------------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----