



WDE505201



**Кнопочний вимикач hotelcard, 1НВ+1НЗ, 2А/250В**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм	2 А
Миттєвий струм	2 А

**Напруга**

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування	Картка готелю
Кількість полюсів	1

**Матеріали**

Colour	Сірий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41 mm
Вбудована глибина	31,20 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

**Установлення, монтаж**

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

**Елементи керування та індикатори**

Сигнальна лампочка	Без
Кількість кнопок	0
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

**Підключення**

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Зі штирьовим кріпленням	Так

**Під'єднання**

Тип цоколя лампи	Без цоколя для лампи
Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

**Аксесуари**

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

**Умови використання**

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Тексти**

Режим встановлення	З розпірними лапками
--------------------	----------------------

---

**Тексти**

Освітлення	Може підсвічуватися за допомогою неонових ламп і ламп розжарювання з N-кінцевим роз'ємом Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикачання	1NB, 1NC, окремі вхідні клеми
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

---

**Сумісний із**

K.x / Q.x / S.x/B.x

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так