



WDE613036



Wisselschakelaar zonder spreidklemmen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 70.80 x 70.80 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Teksten

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem
Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja