



WDF4800AT2



### Технічні характеристики

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гніздо для гучномовця
Поперечний розріз дроту	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Число з'єднань	2

#### Матеріали

Colour	Антрацит
Код RAL	7021
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

#### Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	45 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	32 mm
Вбудована глибина	32 mm

#### Підключення

Тип монтажу	Гачкове кріплення
-------------	-------------------

#### Обладнання

Захищений	Ні
З кришкою від пилу	Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

#### Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

#### Тексти

Вихідний отвір	З прямим виходом
Маркування	Без поля маркування
Опорна пластина/опорне кільце	З опорною пластиною

#### Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

#### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----