



WDF4589



Antennecontactdoos radio/tv/2x satelliet, einddoos

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	1
Aantal modules	4

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz	2 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz	2 dB
Doorgangsverlies 860 MHz	2 dB

Aansluiting

Type connector/steker	Einddoos
-----------------------	----------

Frequentie

Frequentie bandbreedte	5 - 2400 MHz
Breedbandtechnologie	5 - 2400 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen	4
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal
RAL-code	7035

Afmetingen

Diepte	27,2 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	27,2 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Teksten

Functie	Geschikt voor HDTV
Spanning	Laat gelijkspanning door
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Draagplaat/draagring	Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja