



WDF4589



### Технічні характеристики

#### Ємність

Кількість секцій	1
Кількість модулів	4

#### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

#### Затухання

Втрати на частоті 2150 МГц	2 dB
Втрати на частоті 860МГц	2 dB
Втрати на розгалуженні 860 МГц	2 dB

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Кінцева розетка
---------------------	-----------------

#### Частота

Ширина смуги частот	5 - 2400 MHz
Широкопосмугова технологія	5 - 2400 MHz

#### Обладнання

Кількість виходів	4
-------------------	---

#### Матеріали

Матеріал	Метал
Код RAL	7035

#### Розміри

Глибина	27,2 mm
Вбудована глибина	40 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	27,2 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

#### Ідентифікація

Схема монтажу	Базовий елемент
---------------	-----------------

#### Тексти

Функція	Підходить для HDTV
Напруга	Підвід напруги постійного струму
Тип з'єднання	З гвинтовими клемми
Опорна пластина/опорне кільце	зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

#### Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так