



WNA001B

IP55

cubyko - Comutador escada, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

10 A

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar
Montagem à superfície

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Branco

Código RAL

9010

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

0 %

Identificação

Sistema de montagem

Elemento de controlo

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

70 x 70 mm

Profundidade da montagem

12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

0 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem

0 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK

IK08

Utilizável na classe de proteção IP mais alta

IP55 com tampa fechada

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Conexão

Tipo de contactos

2 vias

Tipo de conector/ficha

Girar parafuso de fixação

Texto

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminais de encaixe

Botão de pressão

Não

Impressão

Sem gravação

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim