



WNA003

IP55

### Supporto Int. Deviat. di controllo Bilanc. Serie W.1 grigio opac

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione 10 A

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Serie

Serie 70 x 70 mm

Profondità di installazione 12 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

##### Corrente

Corrente nominale 10 A

##### Conneessione

Tipo di contatto 2 vie

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

##### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N

Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED rosso da 230 V

Per controllo accensione

Tipo di commutazione Deviatore

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì