



WNA003

IP55

## Wisselschakelaar met controle verlichting (rood), W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

#### Installatie, montage

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage<br>Oppervlaktmontage |
|---------------|------------------------------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Grijs       |
| RAL-code                | 7011        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Afmetingen               | 70 x 70 mm |
| Inbouwdiepte             | 12 mm      |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm       |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

#### Aansluiting

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Soort contact         | 2-voudig        |
| Type connector/steker | Draaiverbinding |

#### Teksten

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging                            |
| Aansluitwijze | Met N-klem<br>Met steekklemmen                     |
| Verlichting   | Met rode led-lamp 230 V<br>Voor controleschakeling |
| Schakelmodus  | Wissel                                             |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |