



WNA003B

IP55

Supporto Int. Deviat. di controllo Bilanc. Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 55 x 55 mm

Profondità di installazione 12 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK08

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Corrente

Corrente nominale 10 A

Conneessione

Tipo di contatto 2 vie

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED rosso da 230 V
Per controllo accensione

Pulsante No

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si