



WNE008B

IP55



## 2-polige schakelaar, W.1, polarwit

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage  
Oppervlaktemontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Kleur Polarwit  
RAL-kleur 9010  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld  
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

#### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

#### Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Afmetingen 76 x 76 mm  
Inbouwdiepte 12 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm  
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 0 mm

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK08  
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP55 met gesloten deksel

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

#### Aansluiting

Soort contact 2-voudig  
Type connector/stekker Draaivergrendeling

#### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging  
Aansluitwijze Met N-klem  
Met steekklemmen  
Drukknop Nee  
afdruk Met opdruk "0 - 1"

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja  
REACH conform Ja  
RoHS conform Ja