



WNE008B

IP55



Int. a 2 poli con Bilanc. e stampa "0" e "1" Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Bianco polare
Codice RAL 9010
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 76 x 76 mm
Profondità di installazione 12 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK08
Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Corrente

Corrente nominale 10 A

Conneessione

Tipo di contatto 2 vie
Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla
Pulsante No
Stampa Con stampa "0 - 1"

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì