



WNA010

IP55

## Kruisschakelaar, W.1, grijs

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Architectuur

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Bedieningselement | Enkele toets |
|-------------------|--------------|

#### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Grijs       |
| Afwerking oppervlakte  | Mat         |
| Materiaal              | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Transparant            | Nee         |

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hoogte                   | 70 mm |
| Breedte                  | 70 mm |
| Diepte                   | 42 mm |
| Inbouwdiepte             | 12 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |

#### Installatie, montage

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage<br>Oppervlaktemontage |
|---------------|-------------------------------------|

#### Bediening en signalisatie

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Aantal toetsen       | 1               |
| Type drukknop        | Enkele drukknop |
| Met terugmeldcontact | Nee             |

#### Connectiviteit

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Type connector/stekker | Quickconnect |
| Met klauwbevestiging   | Nee          |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK      | IK08 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Teksten

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging |
| Schakelmodus  | Kruis                   |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen        |

#### Geschikt voor

|              |  |
|--------------|--|
| Hager cubyko |  |
|--------------|--|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |