



WNA010B

IP55

W.1 Moduł łącznika krzyżowego, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

| | |
|--------------------------|------|
| Prąd załączania | 10 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |

Napięcie

| | |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

Architektura

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |
|-----------------------------|--------------------|

Materiały

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor | Biały |
| Wykończenie powierzchni | Mat |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka | Stan surowy |
| Przezroczysty | Nie |
| Wewnętrzna tylna strona | Mat |

Wymiary

| | |
|------------------------------|-------|
| Wysokość | 70 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 42 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 12 mm |
| Wbudowane puszkę podtynkowe | 40 mm |

Instalacja, montaż

| | |
|----------------|--|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy |
|----------------|--|

Elementy sterujące i wskaźniki

| | |
|---|---------------------|
| Sygnalizator optyczny | Bez |
| Liczba przycisków | 1 |
| Typ przycisku | Przycisk pojedynczy |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie |

Łączność

| | |
|------------------------|--------------|
| Typ połączenia | quickconnect |
| Z mocowaniem pazurowym | Nie |

Rodzaj połączenia

| | |
|------------------|---------------|
| Typ złącza/wtyku | Blokada śruby |
|------------------|---------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK | IK08 |

Akcesoria

| | |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

Dodatkowe informacje

| | |
|-----------------|------------------------|
| Montaż | Do mocowania śrubowego |
| Rodzaj łącznika | krzyżowy |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi |

Odpowiednie do

cubyko

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |