



WNA010B

IP55

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

##### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση  
Επίτοιχη τοποθέτηση

##### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

##### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

##### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

##### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

##### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

##### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

##### Διαστάσεις

Διαστάσεις 70 x 70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 12 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

##### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08

##### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

##### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Με επιχρυσωμένες επαφές Όχι

##### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

##### Εξοπλισμός

Με φωτισμό Όχι

##### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι