



WNA020B



cubyko - Botão simples, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Branco
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
	0 %
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	70 mm
Profundidade	45 mm
Profundidade da montagem	12 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem	0 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar Montagem à superfície
----------	------------------------------------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sem
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Com fixação por garras	Não
------------------------	-----

Conexão

Tipo de conector/ficha	Girar parafuso de fixação
------------------------	---------------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Modo de comutação	Comutação

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim