



WNA022



Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Клавішний перемикач
----------------------------------	---------------------

Матеріали

Colour	Сірий
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %
Внутрішня зворотна сторона	Матовий

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	43 mm
Вбудована глибина	12 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка Поверхневий монтаж
-----------	---

Елементи керування та індикатори

Сигнальна лампочка	Без
Кількість кнопок	1
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Підключення

Зі штирьовим кріпленням	Ні
-------------------------	----

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Поворотний замок
---------------------	------------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK08

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Умови використання

Робоча температура	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Тип перемикачання	Перемикачання
Тип з'єднання	Зі вставними клеммами

Сумісний із

субуко

Sustainability

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так
