



WNA032

IP55

Mécanisme arrêt d'urgence avec clé associable saillie/encastré cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	85 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Matière

Matériau	Polypropylène (PP)
Couleur	Gris

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui