



WNA032

IP55

### Mécanisme arrêt d'urgence avec clé associable saillie/encastré cubyko, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	85 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

##### Matière

Matériau	Polypropylène (PP)
Couleur	Gris

##### Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui