



WNA032

IP55

Nood-uit-schakelaar met sleutelvergrendeling, W.1, grijs

Technische karakteristieken

Afmetingen

Breedte	75 mm
Hoogte	75 mm
Diepte	85 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Kleur	Grijs

Architectuur

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja