



WNA032

IP55

Nood-uit-schakelaar met sleutelvergrendeling, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	75 mm
Hoogte	75 mm
Diepte	85 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Kleur	Grijs

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja