



WNA033

IP55

### Mécanisme arrêt d'urgence 1/4 tour associable saillie/encastré cubyko, gris

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	85 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

##### Matières

Matière	Polypropylène (PP)
Couleur	Gris

##### Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui