



WNA033

IP55

ΚΟΥΒΥΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος	75 mm
Ύψος	75 mm
Βάθος	85 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
---------------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 - 250 V
-----------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
----------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Υλικά

Υλικό	Πολυπροπυλένιο (PP)
Χρώμα	Γκρι

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
------------------------------	-----------------------------------

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι