



WNA033

IP55

Nödstoppsbrytarinsats, NC+NO, (inf/utv montage) W.1, grå

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Bredd | 75 mm |
| Höjd | 75 mm |
| Djup | 85 mm |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

Spänning

| | |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 250 - 250 V |
|--------------|-------------|

Elektrisk ström

| | |
|------------------|------|
| Omkopplingsström | 10 A |
|------------------|------|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

Material

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Polypropen (PP) |
| Färg | Grå |

Arkitektur

| | |
|---------------------|------------------------|
| Styr/manöverelement | Tryck- och vridbrytare |
|---------------------|------------------------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| Halogenfri | Ja |
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |