



WNA040

IP55



Deviat. doppio con Bilanc. doppio mors. ingr. sep. Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio
Codice RAL 7011
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 70 x 70 mm
Profondità di installazione 12 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK08
Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Corrente

Corrente nominale 10 A

Connezione

Tipo di contatto 2 vie
Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di connessione Con morsetto a molla
Illuminazione Senza illuminazione (non può essere illuminato)
Pulsante No

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì