



WNA040

IP55



Dubbele wisselschakelaar W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	70 x 70 mm
Inbouwdiepte	12 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK08

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Aansluiting

Soort contact	2-voudig
Type connector/steker	Draaiverbinding

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	Wisselcontact/omschakelaar

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja