



WNA040



cubyko - Comutador escada duplo, cinz

Características técnicas

Corrente elétrica

10 A

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar
Montagem à superfície

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Cinzent

Código RAL

7011

Acabamento

Mate

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

0 %

Identificação

Sistema de montagem

Elemento de controlo

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

2

Dimensões

Dimensões

70 x 70 mm

Profundidade da montagem

12 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

0 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem

0 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK

IK08

Utilizável na classe de proteção IP mais alta

IP55 com tampa fechada

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Conexão

Tipo de contactos

2 vias

Tipo de conector/ficha

Girar parafuso de fixação

Texto

Modo de instalação

Com adaptador de montagem

Tipo de ligação

Com terminais de encaixe

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Botão de pressão

Não

Impressão

Sem gravação

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim